



EC700

## Concentrateur d'impulsions RS485 Jbus-Modbus

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	7
-----------------------------	---

#### Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	67 mm
Profondeur	50 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------