



EE200



Interrupteur crémusculaire 2 voies

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Réglages

Temporisation à l'enclenchement 30 s

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Température de stockage/transport -20 - 60 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Capacité

Nombre de modules 4

Textes

Mode de montage Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes à vis

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 65 mm