



EE202



## Interrupteur crépusculaire 2 voies cascadable

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Tension

Tension assignée d'emploi  $U_e$  230 - 230 V

#### Réglages

Temporisation à l'enclenchement 30 s

#### Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Température de stockage/transport -20 - 60 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre de modules 4

#### Textes

Mode de montage Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes à vis

#### Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 65 mm