



EE610



IP55



Lampe LED avec détecteur infraRouge 15W Blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage	4 - 4 m
--------------------	---------

Détection

Type de capteur	Détecteur de mouvement
-----------------	------------------------

Ø du champ de détection, au niveau du sol	12 - 12 m
---	-----------

Angle de détection	140 - 140
--------------------	-----------

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC), Plastique
---------	--

Distance de portée

Portée max. frontale	12 m
----------------------	------

Portée max. latérale	6 m
----------------------	-----

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable	5 - 1 000 lx
---------------------------------------	--------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------