



EE610



**Lampe LED avec détecteur infraRouge 15W Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur d'installation	4 - 4 m
------------------------	---------

**Détection**

Type de capteur	Détecteur de mouvement
Ø du champ de détection, au niveau du sol	12 - 12 m
Angle de détection	140 - 140

**Matière**

Couleur	Blanc
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC), Plastique

**Distance de portée**

Portée max. frontale	12 m
Largeur de portée max.	6 m

**Tension**

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

**Éclairage**

Luminosité de déclenchement réglable	5 - 1 000 lx
--------------------------------------	--------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------