



EE610



**IP55**



**Lampe LED avec détecteur infraRouge 15W Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur de montage 4 - 4 m

**Détection**

Type de capteur Détecteur de mouvement

Ø du champ de détection, au niveau du sol 12 - 12 m

Angle de détection 140 - 140

**Matière**

Couleur Blanc

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC), Plastique

**Distance de portée**

Portée max. frontale 12 m

Portée max. latérale 6 m

**Tension**

Tension de service 230 - 230 V

**Éclairage**

Luminosité de déclenchement, réglable 5 - 1 000 lx

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 50 °C

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55