



EE880



Détecteur couloir IR plafond saillie blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection 360 - 360

Type de capteur Détecteur de mouvement

Réglages

Plage de temporisation 5 S - 15 Min

Éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable 2 - 1 000 lx

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Largeur 123 mm

Profondeur de montage 0

Hauteur de montage recommandée 3 - 3 m

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 50 °C

Matière

Couleur Blanc

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC), Plastique

Sécurité

Classe de protection (IP) IP54

Installation, montage

Montage En saillie

Adapté à un usage extérieur Oui

Textes

Function Commutation en parallèle de plusieurs détecteurs pour l'extension de la zone de détection

Mode de montage Pour montage en plafond