



EE960



Lampe de secours débrochable

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 40 °C
------------------------	-----------

Température de stockage/transport	-5 - 60 °C
-----------------------------------	------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage, borne à vis
-----------------	-----------------------------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	70 mm
---------	-------

Largeur	54 mm
---------	-------

Profondeur	51 mm
------------	-------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------