



EE960



## Lampe de secours débrochable

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 40 °C

Température de stockage/transport -5 - 60 °C

#### Connectivité

Type de montage Fixation par serrage, borne à vis

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

#### Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 54 mm

Profondeur 51 mm

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V