

EEA001A

Variateur externe 500W pour IP Roombox

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9001

Matière Thermoplastique

Dimensions

Hauteur 85 mm

Profondeur 62 mm

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Puissance

P max. avec lampes à incandescence 500 - 500 W

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 50 °C

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Principe de variation Réglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect)

Type de raccordement Avec bornes à vis