

EEA001A

## Variateur externe 500W pour IP Roombox

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9001

Matière Thermoplastique

#### Dimensions

Hauteur 85 mm

Profondeur 62 mm

#### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

#### Puissance

P max. avec lampes à incandescence 500 - 500 W

#### Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 50 °C

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Textes

Principe de variation Réglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect)

Type de raccordement Avec bornes à vis