

EEA001A

Variateur externe 500W pour IP Roombox

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9001
Matériau	Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	85 mm
Profondeur	62 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Pousoir simple
---------------------------	----------------

Puissance

P max. avec lampes à incandescence	500 - 500 W
------------------------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
------------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Principe de variation	Réglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect)
Type de raccordement	Avec bornes à vis