



EG010



IP20

Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 24 heures, 5 programmes

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1 000 W
--	---------

Fonctions

Réserve de marche années	3 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

Équipement

Précision de marche par jour	60 s
Avec un programme à impulsions	Non
Nombre de canaux	1

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²

Réglages

Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Non
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	64 mm