



Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version base

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

Equipement

Précision de marche par jour	1,50 s
Avec un programme à impulsions	Non
Nombre de canaux	1

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 55 °C
------------------------	------------

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	64 mm

EG103B