



Interruuteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version évoluée

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2 300 W
------------------------------------------------	---------

Fonctions

Réserve de marche en années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	2

Equipement

Précision de marche par jour	1,50 s
Avec programme d'impulsion	Oui
Nombre de canaux	2

Raccordement

Type de contacts	2x inverseurs
Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fonction	Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	64 mm

Capacité

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de
commutation

1 min