



EGN100



IP20

## Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 230 - 240 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes  
230 V 2 300 W

#### Éclairage

Charge max. avec tubes fluorescent en  
série 1 000 W

#### Fonctions

Réserve de marche années 10 y

Avec synchronisation réseau Oui

Avec synchronisation quartz Oui

#### Équipement

Précision de marche par jour 0,25 s

Avec un programme à impulsions Oui

Nombre de canaux 1

#### Raccordement

Type de contact 1x inverseur

Section de raccordement en câble souple 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.2 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Réglages

Programme journalier Oui

Programme hebdomadaire Oui

Programme annuel Oui

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +45 °C

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

**Dimensions**

---

Hauteur	90 mm
Largeur	17,80 mm
Profondeur	62,50 mm

---