



Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes
230 V 2 300 W

Éclairage

Charge max. avec tubes fluorescent en
série 1 000 W

Fonctions

Réserve de marche années 5 y

Avec synchronisation réseau Non

Avec synchronisation quartz Oui

Équipement

Précision de marche par jour 1,50 s

Avec un programme à impulsions Non

Nombre de canaux 1

Raccordement

Type de contact 1x inverseur

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Réglages

Programme journalier Oui

Programme hebdomadaire Oui

Programme annuel Non

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +45 °C

Textes

Type de raccordement Avec borne à vis

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur	35,80 mm
Profondeur	61,60 mm