



EGN200



## Interrupteur horaire 2 voies multi-fonctions Bluetooth

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale	230 - 240 V
------------------	-------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2 300 W
--	---------

#### Éclairage

Charge max. avec tubes fluorescent en série	1 000 W
---	---------

#### Fonctions

Réserve de marche années	10 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

#### Équipement

Précision de marche par jour	0,25 s
Avec un programme à impulsions	Oui
Nombre de canaux	2

#### Raccordement

Type de contact	1x inverseur
Section de raccordement en câble souple	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Réglages

Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Oui

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +45 °C
------------------------	-------------

#### Textes

Type de raccordement	Avec borne à vis
----------------------	------------------

#### Dimensions

Hauteur	90 mm
---------	-------

---

Largeur	35,80 mm
Profondeur	61,60 mm