



EH011



Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux 1

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Puissance

Puissance absorbée (en fonctionnement) 0,50 VA

Ampoules à incandescence et halogènes
230 V 900 W

Pertes en puissance à pleine charge 1 W

Fonctions

Nombre de canaux de fonctions 1

Raccordement

Nombre de contacts 1

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Capacité

Nombre de modules 1

Dimensions

Hauteur 80 mm

Largeur 18 mm

Profondeur 60 mm

Textes

Type de commutation Contact normalement ouvert

Mode de montage Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes à vis

Courant électrique

Courant Max. pour cos phi 0,6 3 A

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en
AC1 en nombre de cycles 30 000

