



EH770

## Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 7 jours sans réserve

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Nombre de canaux 1

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Raccordement

Nombre de contacts 1

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

#### Capacité

Nombre de modules 4

#### Dimensions

Hauteur 72 mm

Largeur 72 mm

Profondeur 48,50 mm

#### Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles 50 000

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V