



Boîte de jonction acier couvercle tubus 20000 N

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol	Oui
---------------------------------------	-----

Forme

EKSQ405BL	Carré
-----------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	116 mm
Longueur d'encastrement	405 mm
Largeur de montage	405 mm
Hauteur	116 mm
Taille nominale	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	28 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q12
--	-----

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
Nombre de sorties de câbles	0

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	20 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

Matière

Matériau	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
--	-----

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
Classe de protection (IP)	IP20
Sans halogène	Oui