



EMN001

*t*



## Minuterie simple temporisation

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Connectivité

Type de raccordement Borne à vis, Connexion filaire

#### Installation, montage

Montage Rail DIN

#### Éclairage

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 1 000 VA

Charge max. de lampe fluorescente 3 600 VA

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Réglages

Plage de temporisation 30 S - 10 Min

#### Dimensions

Largeur 17,50 mm

Profondeur 64 mm