



EMS001B



Minuterie simple temporisation connexion SanVis

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Capacité

Nombre de modules 1

Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect, Connexion filaire

Installation, montage

Montage Rail DIN

Éclairage

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 1 000 VA

Charge max. de lampe fluorescente 3 600 VA

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 2.5 mm²

Réglages

Plage de temporisation 30 S - 10 Min

Dimensions

Largeur 17,50 mm

Profondeur 64 mm