



EPN051



**Contact auxiliaire**

**Caractéristiques techniques**

Nombre de modules	0.5
Tension assignée d'emploi Ue	250 V
Tension assignée d'isolement	250 V
Courant assigné nominal	2 A
Profondeur produit installé	58 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	8.75 mm
Puissance dissipée totale sous IN	0.1 W
Monté d'usine	Non
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	2
Type de contact	10+1F
Type de connexion	cage à vis
Directive européenne WEEE	concerné
Température de service	-5...40 °C
Température de stockage/transport	-40...80 °C