




EPN052



**Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	0,50
-------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

**Connectivité**

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	0,10 W
-----------------------------------	--------

**Dimensions**

Hauteur	85 mm
Largeur	8,90 mm
Profondeur	58 mm