



EPN053

### Auxiliaire pour commande à partir d un contact maintenu

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	2 A
-------------------------	-----

##### Capacité

Nombre de modules	0,50
-------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

##### Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,10 W
-----------------------------------	--------

##### Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	8,90 mm
---------	---------

Profondeur	64 mm
------------	-------