



ESC080



Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 6 A

Tension

Tension assignée d'isolement 240 V

Capacité

Nombre de modules 0,50

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

Connectivité

Type de connection/prise Borne à vis

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1 - 6 mm²

Type de contact 10+1F

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0,10 W

Dimensions

Hauteur 83 mm

Largeur 11 mm

Profondeur 60 mm