



ESC080

**Contact auxiliaire 6A, 1F+1O**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	6 A
-------------------------	-----

**Tension**

Tension assignée d'isolement	240 V
------------------------------	-------

**Capacité**

Nombre de modules	0,50
-------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

**Connectivité**

Type de connection/prise	Borne à vis
--------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Type de contact	10+1F
-----------------	-------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	0,10 W
-----------------------------------	--------

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
---------	-------

Largeur	11 mm
---------	-------

Profondeur	60 mm
------------	-------