



ESC340



## Contacteur 40A, 3F, 230V

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Type de contact                         | 3F                       |
| Nombre de contacts                      | 3                        |
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 40 A |
|-------------------------|------|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4 000 V     |
| Tension assignée d'isolement        | 440 V       |
| Tension circuit de commande en CA   | 230 - 230 V |
| Tension circuit de commande en CC   | 0 - 0 V     |

#### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -10 - 50 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 80 °C |

#### Endurance

|  |         |
|--|---------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 100 000 |
| Endurance électrique en nombre de cycles | 30 000  |

#### Puissance

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 11,10 W  |
| Consommation à l'appel            | 62,50 VA |

#### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 85 mm |
| Largeur    | 54 mm |
| Profondeur | 60 mm |

#### Équipement

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de contacts à fermeture | 3 |
|--------------------------------|---|

Nombre de contacts à ouverture

0

Avec curseur pour commutation manuelle

Non