



### Contacteur Jour-Nuit 40A, 4F, 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Type de contacts	4NO
Nombre de contacts	4
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
-------------------------	------

##### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

##### Usage

Catégorie d'emploi	AC-7a/AC-7b
--------------------	-------------

##### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100 000
Endurance électrique en nombre de cycles	30 000

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	14,30 W
Consommation à l'appel	62,50 VA

##### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm

**Equipement**

Nombre de contacts NO	4
Nombre de contacts NC	0
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui