



EV108

IP20

## Télévariateur pilote 1-10 V avec afficheur

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension de service 230 - 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Connectivité

Variateur DALI Non

#### Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 3 VA

Puissance absorbée (veille) 1 W

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 45 °C

#### Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 65 mm

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 1 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre de modules 4

#### Textes

Raccordement Raccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA) ou standard

Type de raccordement Avec bornes à vis

Mode de montage Pour un montage sur rail DIN

#### Courant électrique

Courant de commande 1-10 V (esclave) 50 mA

#### Matière

Couleur Gris