



FB6015007030



## Goulotte 60x150,gris

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	bottom punched
Traitement antibactérien	Non
Auto-adhésif	Non
Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	61 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	31
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	41
Montage du couvercle	Extérieur
Forme de couvercle	en vrac
Largeur du couvercle	150 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
Adapté à un usage extérieur	Non
Fixation de conduite intérieure	Non
Section intérieure / utile	7270 mm <sup>2</sup>
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	Non

Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...60 °C
Température ambiante	-5...65 °C