



FB6023009010



Goulotte 60x230, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	bottom punched
Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	61 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	230 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	47
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	62
Montage du couvercle	Extérieur
Forme de couvercle	en vrac
Largeur du couvercle	230 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
Section intérieure / utile	11150 mm ²
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	4
Nombre de compartiments	1 / 5
Nombre d'agrafes par mètre	2
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	IP30
Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...60 °C
Température ambiante	-5...65 °C