



FD22AN



**Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm,saillie 2 rangées 48 modules, à compléter**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	450 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure

**Équipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	2

**Installation, montage**

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Métal, Plastique

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------