



FD22AN



Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm,saillie 2 rangées 48 modules, à compléter

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	450 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP30
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	2

Installation, montage

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Métal, Plastique

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------