



FD22DN



Coffret, NewVegaD, 450x500x193mm, saillie 2 rangées, 48 modules

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles

4

Tension

Tension nominale

230 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur

Non

Montage sur

En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal

160 A

Equipement

Nombre de rails

2

Nombre de rangées

2

Avec fermeture

Non

Borne à conducteur neutre

Non

Borne de mise à la terre

Oui

Plaque de montage incluse

Non

Capacité

Nombre de modules

48

Dimensions

Hauteur

450 mm

Largeur

550 mm

Profondeur

193 mm

Largeur en modules

24

Couvercle, porte

Nombre de portes

0

Nombre de serrure de la porte

0

Couvercle/porte transparent(e)

Non

Matière

Matériau

Métal, Plastique

Code RAL

9010

Couleur

Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure