



FD32AN



Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm,saillie 3 rangées 72modules, dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 4

Tension

Tension nominale 230 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Equipement

Nombre de rails 1

Nombre de rangées 3

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 72

Dimensions

Hauteur 600 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 193 mm

Largeur en unités de division 24

Couvercle, porte

Nombre de portes 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Métal, Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection Classe II

