



FD32DN



Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie 3 rangées, 72 modules

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	3
Nombre de rangées	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	600 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm
Largeur en unités de division	24

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matière	Métal, Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure