



FD42AN



Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm,saillie 4 rangées 96modules, dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 4

Tension

Tension nominale 230 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Equipement

Nombre de rails 2

Nombre de rangées 4

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 96

Dimensions

Hauteur 750 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 193 mm

Largeur en unités de division 24

Couvercle, porte

Nombre de portes 0

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Métal, Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure