



FD52DN



Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées, 120 modules

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	5
-----------------	---

Nombre rangées	5
----------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	120
-------------------	-----

Dimensions

Hauteur	900 mm
---------	--------

Largeur	550 mm
---------	--------

Profondeur	193 mm
------------	--------

Largeur en unités de division	24
-------------------------------	----

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	0
-------------------------------	---

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matière	Métal, Plastique
---------	------------------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure