



FD62DN

**Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm, saillie, 6 rangées, 144 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

**Équipement**

Nombre de rails	6
Nombre rangées	6
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	144
-------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	1 050 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm
Largeur en unités de division	24

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matière**

Matière	Métal, Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure