



FL104A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 350mm l 300mm p 160mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	350 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	160 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm, Par clé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	0
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	2

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------