



FL302B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1150mm l 600mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1 150 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à barillet, Par clé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08

Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	7

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Polyester renforcé de fibre de verre

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------