



FL32S

Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 600 x 300mm, polyester

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	550 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points, Carré 8 mm
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	3

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Laqué
Matière	Polyester renforcé de fibre de verre
Finition	Mat

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------