



FM108

Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1860 x l 400 x p 260mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1 860 mm
Largeur	450 mm
Profondeur	260 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Avec fermeture
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	12

Installation, montage

Montage	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------