



**Porte partielle DIN rail, quadro evo 600x200**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	200 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	40 mm

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

**Matière**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué

**Architecture**

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

**Équipement**

Nombre rangées	0
----------------	---

**Sécurité**

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP43
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm

FN6020MDW