



FN6040PGW

### Porte partielle vitrée, quadro evo 600x400

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 400 mm |
| Largeur    | 700 mm |
| Profondeur | 43 mm  |

##### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 2   |

##### Matière

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Code RAL              | 9010      |
| Couleur               | Blanc pur |
| Matière               | Acier     |
| Traitement de surface | Laqué     |

##### Architecture

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

##### Equipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre de rangées         | 0 |

##### Sécurité

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Classe de protection      | Classe I                     |
| Classe de protection (IP) | IP43                         |
| Type de verrouillage      | Serrure à triangle male 7 mm |