



FN6060PDW

### Porte partielle, quadro evo 600x600

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	600 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	43 mm

##### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2

##### Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué

##### Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

##### Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre rangées	0

##### Sécurité

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP43
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm