



FN6060PGW

### Porte partielle vitrée, quadro evo 600x600

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	600 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	43 mm

##### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2

##### Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué

##### Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

##### Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre de rangées	0

##### Sécurité

Classe de protection	Classe I
Classe de protection (IP)	IP43
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm