



FN8020MDW

Porte partielle DIN rail, quadro evo 800x200

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	200 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	40 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Equipement

Nombre de rangées	0
-------------------	---

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Classe de protection (IP)	IP43
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm